


# Фланец для вала DARF-Q12-40

№ изделия: 4886225

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	5,9 Nm
Вес продукта	155 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фланца	Алюминиевый сплав, анодированная
Материал винтов	Гальванизированная сталь