

Ручной рычаг VAOH-F8-14-H9-A

№ изделия: 4895360

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBD, closing.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	182 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	14 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	530 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301