

Круглый цилиндр EG-25-40

№ изделия: 4923

FESTO

с пружинным возвратом




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	40 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	Без демпфирования
Определение позиции	Без
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	215 N
Пневматическое присоединение	G1/8