

Муфта EAMD-56-46-14-23X27

№ изделия: 5062229

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	14 mm
Установочный диаметр 2	23 mm
Размер	56
Номинальная длина	46,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	151 kgmm ²
Передаваемый момент	38 Nm
Вес продукта	424 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)