

Линия управления NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

№ изделия: 5105646

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Идентификация кабеля	Без держателя маркировочных табличек
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	SCSI
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	36
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	36
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера
Электрическое подключение 2, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 2, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	36
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	36
Электрическое подключение 2, тип монтажа	На монтажной H-рейке
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	1,5 A
Импульсная мощность	0,5 kV
Длина кабеля	0,5 m
Атрибуты кабеля	Стандарт
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 74 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 110 mm
Диаметр кабеля	7,4 mm
Структура кабеля	18x2x0,09
Номинальное сечение провода	0,09 mm ²
Класс защиты	IP20
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	1
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Цвет оплетки кабеля	Черный
Материал корпуса	PA PBT
Цвет корпуса	зеленый Черный
Материал изоляции	PVC