

Плита для блочного монтажа MNA3-PR6-3-1/8

№ изделия: 525223

FESTO

для стыковых распределителей MNA3-...-НС/ТС




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Макс. количество распределителей | 6 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Способ крепления на плите | со сквозным отверстием с верхней рейкой |
| Способ крепления распределителя | с внутренней резьбой |
| Пневматические каналы 1/33 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Внутренняя резьба G1/8 |
| Пневматические каналы 3/11 | G1/4 |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевый сплав |