


# Плита для блочного монтажа MNA3-PR10-3-1/8

№ изделия: 525225

FESTO

для стыковых распределителей MNA3-...-НС/ТС



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	10
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1/8
Пневматические каналы 3/11	G1/4
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав