


# Плита для блочного монтажа MHP4-PR10-3

№ изделия: 525233

FESTO

Для распределителя полустыкового монтажа MHP4-...-HC/TC.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	10
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта	1.710 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	G3/8
Пневматические каналы 3/11	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевый сплав