


# Плита для блочного монтажа MNA4-PR8-3-1/4

№ изделия: 525237

FESTO

Для стыковых распределителей MNA4-...



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение                                   |
|--|--|
| Макс. количество распределителей         | 8  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии           |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Вес продукта                             | 1.400 g                                    |
| Способ крепления на плите                | со сквозным отверстием<br>с верхней рейкой |
| Способ крепления распределителя          | с внутренней резьбой                       |
| Пневматические каналы 1/33               | G3/8                                       |
| Пневматическое подключение, канал 2      | Внутренняя резьба G1/4                     |
| Пневматические каналы 3/11               | G3/8                                       |
| Материал соединительной плиты            | Алюминиевый сплав                          |