

Плита питания зон давления VIGZ-03-4,0-U

№ изделия: 525434

Продукт будет снят с производства

для пневмоострова 03 MIDI с дополнительным питанием зоны давления с встроенным плоским глушителем

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	36 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	310 g
Способ крепления на плите	с внутренней резьбой
Способ крепления распределителя	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2