

# Плита питания VIGP-03-7,0-U


№ изделия: 525435

Продукт будет снят с производства

для пневмоострова O3 MAXI, для вспомогательного пилотного воздуха с встроенным плоским глушителем

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	36 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Пилотное давление	3 ... 6 bar
Диапазон рабочего напряжения DC	24 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	520 g
Способ крепления на плите	с внутренней резьбой
Способ крепления распределителя	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2