

Полимерный пневмошланг PUN-V0-10X1,5-GN

№ изделия: 525448

FESTO

Сток к пламени



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	10 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	54 mm
Внутренний диаметр	7 mm
Мин. радиус изгиба	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Огневое испытание материала	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Примечание по окружающей температуре	For unpressurised use up to 90 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,051 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 10 мм
Цвет	зеленый
Примечание по цвету	Отклонение от стандартного цвета из-за защиты от пламени
Твердость по Шору	D 54 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)