

Плита для блочного монтажа VIGK-04-D-2-1/2

№ изделия: 525570

FESTO

для пневмоотвода 04 с высоким расходом, для ISO 2-
распределителей, (G 1/2)




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 5599-2
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G3/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/4
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление