


# Плита для блочного монтажа VIGI-04-D-1-3/8

№ изделия: 525572

FESTO

Для пневмоострова



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	8 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Подвод пилотного воздуха 14	G1/8
Выхлопные каналы 3/5 объединены	G1/2
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 4	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2
Информация о материале, монтажная плита	Алюминиевое литье под давление