

Шинное соединение FBA-2-M12-5POL

№ изделия: 525632

FESTO

Для пневмоострова CPV Direct, разъем 2xM12, 5-контактный, для
DeviseNet/CAN




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Вес продукта	28 g
Электрическое подключение	9-пин / 5-пин Прямая розетка / штекер и розетка Sub-D / M12x1
Диапазон рабочего напряжения DC	≤ 24 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Бронза Позолочен