

Комплектный вакуумный захват ESS-60-GT-M10

№ изделия: 525980

FESTO

легко заменяется.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата | 6 mm |
| Мин. радиус заготовки | 75 mm |
| Условный проход | 2,5 mm |
| диаметр присоски | 60 mm |
| объем присоски | 11,3 см ³ |
| Положение при сборке | Любое |
| Относительно держателя присоски | Размер 5 |
| Форма вакуумного захвата | Круглый глубокий |
| Рабочее давление | -0,95 ... 0 bar |
| Номинальное рабочее давление | -0,7 bar |
| Рабочая среда | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении | 134 N |
| Боковое усилие при номинальном рабочем давлении | 37 N |
| Вес продукта | 20 g |
| Тип крепления | Через канал вакуума |
| Подключение вакуума | M10 |
| Цвет | красный/коричневый |
| Твердость по Шору | 72 +/- 5 |
| Материал резьбовой заглушки | Алюминиевый сплав |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата | Vulkollan® |