


# Вакуумный захват ESV-30-GT

№ изделия: 526000

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



## Таблица данных

| Характеристика                                      | Значение  |
|---|---|
| Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата | 3,5 mm  |
| Мин. радиус заготовки                               | 26 mm   |
| диаметр присоски                                    | 30 mm   |
| объем присоски                                      | 2,4 cm <sup>3</sup>   |
| Положение при сборке                                | Любое   |
| Тип конструкции                                     | круглый, колоколообразный   |
| Форма вакуумного захвата                            | Круглый глубокий  |
| Рабочее давление                                    | -0,95 ... 0 bar   |
| Номинальное рабочее давление                        | -0,7 bar  |
| Рабочая среда                                       | Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-A1-L  |
| Температура окружающей среды                        | -10 ... 80 °C   |
| Усилие отрыва при 70% вакуума                       | 36 N  |
| Усилие удержания при номинальном рабочем давлении   | 36 N  |
| Боковое усилие при номинальном рабочем давлении     | 13 N  |
| Вес продукта  | 4,2 g   |
| Тип крепления                                       | Через канал вакуума   |
| Цвет  | красный/коричневый  |
| Твердость по Шору                                   | 72 +/- 5  |
| Замечания по материалу                              | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал вакуумного захвата                         | Vulkollan®  |