

# Вакуумный захват ESV-80-GT

№ изделия: 526004

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	7,5 mm
Мин. радиус заготовки	100 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	28,6 см <sup>3</sup>
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	круглый, колоколообразный
Форма вакуумного захвата	Круглый глубокий
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	245 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	245 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	99 N
Вес продукта	30,9 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®