

Вакуумный захват ESV-100-GT

№ изделия: 526005

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	9 mm
Мин. радиус заготовки	135 mm
диаметр присоски	100 mm
объем присоски	53,9 см ³
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	круглый, колоколообразный
Форма вакуумного захвата	Круглый глубокий
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	375 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	100 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	183 N
Вес продукта	58,9 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®