

Вакуумный захват ESV-80-BT

№ изделия: 526008

FESTO

изнашивающаяся деталь, легко заменяется.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты для держателя вакуумного захвата	10,5 mm
Мин. радиус заготовки	100 mm
диаметр присоски	80 mm
объем присоски	59,1 см ³
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Балонный пневмоцилиндр
Форма вакуумного захвата	Круглая, 1.5 гофра
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Номинальное рабочее давление	-0,7 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	237 N
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	237 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	102 N
Вес продукта	57,2 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Цвет	красный/коричневый
Твердость по Шору	72 +/- 5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	Vulkollan®