


# Комплект манометров DPA-100-16-MA-SET

№ изделия: 526099

FESTO

для усилителя давления



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	40
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	с наружной резьбой
Рабочее давление	16 bar
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Положение при сборке	Любое
Пневматическое присоединение	G1/4
Вес продукта	305 g