

Регулятор давления LR-QS6-D-O-7-MICRO

№ изделия: 526272

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Монтажная плата с быстроразъемным фитингом, без манометра.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	мембранный регулятор прямого действия
Функция контроллера	со вторичным сбросом
Манометр	M5 готов
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,3 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	100 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	QS-6
Пневматическое подключение, канал 2	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал мембраны	NBR