

Фильтр LF-QS4-D-5M-MICRO-H

№ изделия: 526306

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Соединительная плита с быстроразъемным фитингом,
полуавтоматический отвод конденсата

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью
введения первых четырех символов маркировки изделия в поле
поиска.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2023 года. Для поиска
альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Микро
Серия	D
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	5 µm
Отвод конденсата	полуавтоматический
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	3 см ³
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	170 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:8:4] Инертные газы
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	64 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	QS-4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	PC