

Манометр MA-27-1,0-M5-MPA

№ изделия: 526324

FESTO

С индикацией в МПа.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Display range	0 ... 1 МПа
Номинальный размер манометра	27
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	5
Класс защиты	IP43
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	M5
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	PA
Материал экрана	PS
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	11 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода