

# Серводвигатель MTR-AC-100-5S-AB

№ изделия: 526736

FESTO

без редуктора, с тормозом.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Датчик положения ротора	Счетное устройство
Мониторинг температуры	PTC-резистор
Макс. скорость	4.550 1/min
Номинальная скорость вращения	3.600 1/min
Рабочее напряжение постоянного тока для тормоза	24 V
Ток холостого хода	8,43 A
Класс защиты изоляции	F
Потребляемая мощность, тормоз	13 W
Постоянная мотора	1,49 Nm/A
Номинальная мощность мотора	2.396 W
Номинальное напряжение DC	560 V
Номинальный ток мотора	4,3 A
Пиковый ток	16 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	Макс. 90%
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	-40 ... 40 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Общий момент инерции массы при подъеме	7,34 kgcm <sup>2</sup>
Тормозной удерживающий момент	6 Nm
Момент инерции тормоза	0,54 kgcm <sup>2</sup>
Момент инерции ротора	6,8 kgcm <sup>2</sup>
Номинальный момент	6,36 Nm
Пиковый момент	23 Nm
Момент удержания	12,53 Nm
Допустимая осевая нагрузка на вал	150 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	500 N
Вес продукта	9.700 g
Система электрического соединения	Разъем