

Вставной цоколь MНАР-PI-D-1

№ изделия: 527395

FESTO

Для пневмоострова CPA-SC, две катушки.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	Клипса
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	8 g
Электрическое подключение	Розетка разъема 3-пин
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 60 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	3 A
Длина кабеля	1 m
Диаметр кабеля	1 mm
Структура кабеля	3x0,14
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C -20 ... 50 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	РА
Информация о материале, разъем	Медь Гальванизирован