

Реле давления SDE5-D10-O-Q3-P-M8

№ изделия: 527462

FESTO

С разъемом M8.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Функция переключения	Предельная величина с постоянным гистерезисом
Электрическое подключение	Разъем M8x1 3-пин по EN 60947-5-2 Круглого дизайна
Класс защиты	IP40
Пневматическое присоединение	QS-3
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Пулсирующий
Измеряемая величина	Избыточное давление
Метод измерения	с пьезодатчиком давления
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Диапазон установки пороговых значений	0 ... 100 %
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	15 ... 30 V
Макс. выходной ток	100 mA
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух без масла, фильтрация 40 мкм Фильтрованный воздух, обогащенный маслом, фильтрация 40 мкм
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-EMV
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL) C-Tick
Вес продукта	19 g
Диапазон измерения давления, начальное значение	0 bar
Диапазон измерения давления, конечное значение	10 bar
Гистерезис, полный диапазон измеряемой величины	2 %
Повторяемость точки переключения	0,3 %
Тип крепления	с принадлежностями
Замечания по материалу	Содержит PWIS частички.
Информация о материале, корпус	PA POM Усиленный PPS