

Узел фиксации КЕС-20

№ изделия: 527493

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Тип зажима с направлением действия | с обоих концов Зажим пружиной, разжим сжатым воздухом |
| Рабочее давление | 3,8 ... 10 bar |
| Минимальное давление сброса | 3,8 bar |
| Круглый материал для зажима | 20 mm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Статическое усилие удержания | 3.200 N |
| Вес продукта | 4.515 g |
| Тип крепления | с внутренней резьбой с принадлежностями |
| Отпускающее присоединение, зажимной модуль | G1/4 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал уплотнений | NBR TPE-U(PU) |
| Материал пружины | Легированная сталь |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал рычага прижима | Инструментальная сталь |
| Материал поршня | Алюминиевый сплав |