

Клапан плавного пуска MS6N-DL

№ изделия: 527685

FESTO

С NPT резьбой



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип управления	пневматический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип конструкции	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	прямой
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Манометр	с датчиком давления
Рабочее давление	4 ... 18 bar
Стандартный номинальный расход	2.600 ... 6.450 l/min
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	650 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление