

Фильтр-регулятор давления MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS-Z

№ изделия: 529175

FESTO

Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 40 мкм, манометр, фиксатор рукоятки, пластиковый защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока справа налево.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Фильтр-регулятор с манометром
Макс. объем конденсата	19 ml
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Манометр	с манометром
Рабочее давление	2 ... 12 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Макс. гистерезис давления	0,25 bar
Стандартный номинальный расход	900 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	275 g
Тип крепления	Опция Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC
Информация о материале, изолирующий диск	POM