



# Клапан плавного пуска MS6-DE-3/8-V110-Z

№ изделия: 529812

FESTO

Электрический, для постепенного повышения давления,  
направление потока: справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Структура проекта	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Индикатор позиции переключения	с принадлежностями
Рабочее давление	4 ... 18 bar
значение b	0,48
значение C	21,05 l/sbar
Стандартный номинальный расход	5.050 l/min
Характеристики катушки	110V AC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	680 g
Электрическое подключение	Исполнение C
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	G3/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление