


# Фланец электродвигателя EAMF-A-28A/B-55A

№ изделия: 529946

FESTO

Для электромеханического привода со шпинделем типа DGE-... с сервомотором



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, двигатель	55A
Код интерфейса, корпус муфты	28A 28B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)