

Шаговый двигатель MTR-ST-57-48S-AB

№ изделия: 530062

FESTO

без редуктора, с тормозом.
Снимается, доступен до конца 2008




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее напряжение постоянного тока для тормоза	24 V
Класс защиты изоляции	B
Потребляемая мощность, тормоз	6 W
Номинальное напряжение DC	48 V
Номинальный ток мотора	3,1 A
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-EMV
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	45 - 80 %
Класс защиты	IP54
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Общий момент инерции массы при подъеме	0,5 kgcm ²
Тормозной удерживающий момент	0,4 Nm
Удерживающий момент мотора	1,27 Nm
Момент инерции тормоза	0,02 kgcm ²
Момент инерции ротора	0,48 kgcm ²
Допустимая осевая нагрузка на вал	10 N
Допустимая радиальная нагрузка на вал	71 N
Вес продукта	1.400 g
Система электрического соединения	Разъем