


# Фланец электродвигателя EAMF-A-30A-42A

№ изделия: 530079

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Код интерфейса, двигатель	42A
Код интерфейса, корпус муфты	30A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)