

# Муфта EAMC-40-66-11-11

№ изделия: 530090

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Установочный диаметр 1          | 11 mm   |
| Установочный диаметр 2          | 11 mm   |
| Размер                          | 40  |
| Номинальная длина               | 66 mm   |
| Положение при сборке            | Любое   |
| Макс. скорость                  | 6.500 1/min   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Температура окружающей среды    | -25 ... 60 °C   |
| Массовый момент инерции         | 42,3 kgmm <sup>2</sup>  |
| Передаваемый момент             | 21 Nm   |
| Вес продукта                    | 139 g   |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |