

# Блок подготовки воздуха, комбинация MSB6-1/2:H8N3M2-WP-Z

№ изделия: 530217

FESTO

Состоящий из фильтра, регулятора давления, маслораспылителя и платы для настенного монтажа. Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 40 мкм, с манометром, металлическим стаканом, ручной отвод конденсата, направление потока справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Структура проекта	Регулятор давления с манометром Стандартный фильтр Стандартный маслораспылитель
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Манометр	с манометром
Рабочее давление	1,5 ... 18 bar
Диапазон давления управления	1 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	3.500 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Вес продукта	2.400 g
Тип крепления	с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2