

Манометр MA-40-232-N1/8-PSI-E-RG

№ изделия: 530388

FESTO

С индикацией в psi, настраиваемый красно/зеленый диапазон.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [psi]	0 ... 232 psi
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	40
Структура проекта	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Рабочее давление	0 ... 232 Psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	NPT1/8-27
Материалы в контакте со средой	Латунь
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, корпус	ABS
Информация о материале, смотровое окно	PMMA
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	60 g
Примечание по рабочей среде	Без кислорода Без ацетилена