


# Манометр MA-50-36-N1/4-PSI-E-RG

№ изделия: 530389

FESTO

С индикацией в psi, настраиваемый красно/зеленый диапазон.  
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [psi]	0 ... 36 psi
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	50
Структура проекта	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Рабочее давление	0 ... 36 Psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	NPT1/4-18
Материалы в контакте со средой	Латунь
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, корпус	ABS
Информация о материале, смотровое окно	PMMA
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	75 g
Примечание по рабочей среде	Без кислорода Без ацетилена