


# Фильтр MS6N-LF-3/8-ERV-Z

№ изделия: 531518

FESTO

Фильтр 40 мкм, пластиковый защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока справа налево.



## Таблица данных

| Характеристика                            | Значение                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Размер                                    | 6                                              |
| Серия                                     | MS                                             |
| Положение при сборке                      | Вертикально +/- 5°                             |
| Степень фильтрации                        | 40 µm                                          |
| Отвод конденсата                          | полностью автоматический                       |
| Структура проекта                         | Спеченный фильтр с центробежным сепаратором    |
| Макс. объем конденсата                    | 38 см <sup>3</sup>                             |
| Кожух стакана                             | Пластиковый кожух                              |
| Входное давление 1                        | 2 ... 12 bar                                   |
| Стандартный номинальный расход            | 3.800 l/min                                    |
| Рабочая среда                             | Сжатый воздух                                  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC  | 2                                              |
| Температура хранения                      | -10 ... 60 °C                                  |
| Чистота воздуха на выходе                 | 5:7:- по DIN ISO 8573-1                        |
| Температура среды                         | 5 ... 60 °C                                    |
| Температура окружающей среды              | 5 ... 60 °C                                    |
| Вес продукта                              | 600 g                                          |
| Тип крепления                             | с принадлежностями<br>Опция<br>Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1       | NPT3/8-18                                      |
| Пневматическое подключение, канал 2       | NPT3/8-18                                      |
| Замечания по материалу                    | Не содержит медь и тефлон                      |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR                                            |
| Информация о материале, фильтр            | PE                                             |
| Информация о материале, корпус            | Алюминиевое литье под давление                 |
| Информация о материале, стакан            | PC                                             |