

Фильтр MS6N-LF-3/8-EUV-Z

№ изделия: 531554

FESTO

Фильтр 40 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, направление потока справа налево



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический |
| Структура проекта | Спеченный фильтр с центробежным сепаратором |
| Макс. объем конденсата | 38 см ³ |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Входное давление 1 | 2 ... 12 bar |
| Стандартный номинальный расход | 3.800 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | 5:7:- по DIN ISO 8573-1 |
| Температура среды | 5 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Вес продукта | 820 g |
| Тип крепления | с принадлежностями Опция Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT3/8-18 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | NPT3/8-18 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, фильтр | PE |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевый сплав |