


# Быстроразъемная розетка KDS6-1/2-I

№ изделия: 531652  
Продукт будет снят с производства

FESTO

Самозакрывающийся, для безопасных соединений по ISO 4414  
Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,2 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,5 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1.782 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	BIA TÜV
Номинальный момент затяжки	32,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	121 g
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)