


# маслораспылитель MS6N-LOE-1/4-R

№ изделия: 531710

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:  
слева направо.



## Таблица данных

| Характеристика   | Значение  |
|--|---|
| Размер   | 6   |
| Серия  | MS  |
| Положение при сборке                                   | Вертикально +/- 5°  |
| Тип конструкции  | пропорциональный стандартный маслораспылитель                               |
| Макс. емкость для масла                                | 75 см <sup>3</sup>  |
| Кожух стакана  | Пластиковый кожух   |
| Рабочее давление                                       | 1 ... 16 bar  |
| Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя | 50 l/min  |
| Стандартный номинальный расход                         | 2.500 l/min   |
| Рабочая среда  | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертные газы      |
| Примечание по рабочей среде                            | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC               | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура хранения                                   | -10 ... 60 °C   |
| Безопасны для пищевых продуктов                        | См. Дополнительную информацию о материале                                   |
| Температура среды                                      | -10 ... 60 °C   |
| Вязкость масла   | ISO VG 32   |
| Температура окружающей среды                           | -10 ... 60 °C   |
| Вес продукта   | 600 g   |
| Тип крепления  | Линейный монтаж<br>с принадлежностями<br>Опция                              |
| Пневматическое подключение, канал 1                    | 1/4 NPT   |
| Пневматическое подключение, канал 2                    | 1/4 NPT   |
| Замечания по материалу                                 | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса                                       | Алюминиевое литье под давление  |
| Материал стакана                                       | PC  |