

Фильтр из активированного угля MS4N-LFX-1/4-R-Z

№ изделия: 531765

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:
справа налево.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Структура проекта	Фильтр с активированным углем
Кожух стакана	Пластиковый кожух
Входное давление 1	0 ... 14 bar
Стандартный номинальный расход	250 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 0,01 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	1.7.1 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	5 ... 30 °C
Остаточное содержание масла	0,003 mg/m ³
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Информация о материале, фильтр	Активированный уголь
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	PC