

# Уплотнительное кольцо OK-1/8

№ изделия: 531771

FESTO

Для скрепления резьбовыми шпильками (ввертные).



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Ручная затяжка при комнатной температуре	Да
Номинальный момент затяжки	3,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	0,12 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал упоров	PA с армированием
Материал уплотнений	TPE-U(PU)