

# Фильтр тонкой очистки MS6N-LFM-1/4-BRM-Z

№ изделия: 531851

FESTO

Фильтр 1 мкм, пластиковый защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока справа налево



## Таблица данных

| Характеристика                            | Значение                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Размер                                    | 6                                                        |
| Серия                                     | MS                                                       |
| Положение при сборке                      | Вертикально +/- 5°                                       |
| Степень фильтрации                        | 1 μm                                                     |
| Эффективность фильтра                     | 99,99 %                                                  |
| Отвод конденсата                          | Ручное вращением                                         |
| Структура проекта                         | Волоконный фильтр                                        |
| Макс. объем конденсата                    | 38 см <sup>3</sup>                                       |
| Кожух стакана                             | Пластиковый кожух                                        |
| Входное давление 1                        | 0 ... 20 bar                                             |
| Стандартный номинальный расход            | 550 l/min                                                |
| Рабочая среда                             | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 μm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC  | 2                                                        |
| Температура хранения                      | -10 ... 60 °C                                            |
| Чистота воздуха на выходе                 | 2.7.3 по DIN ISO 8573-1                                  |
| Температура среды                         | -10 ... 60 °C                                            |
| Остаточное содержание масла               | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Температура окружающей среды              | -10 ... 60 °C                                            |
| Вес продукта                              | 600 g                                                    |
| Тип крепления                             | с принадлежностями<br>Опция<br>Линейный монтаж           |
| Пневматическое подключение, канал 1       | NPT1/4-18                                                |
| Пневматическое подключение, канал 2       | NPT1/4-18                                                |
| Замечания по материалу                    | Не содержит медь и PTFE                                  |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR                                                      |
| Информация о материале, фильтр            | Борно-силикатное волокно                                 |
| Информация о материале, корпус            | Алюминиевое литье под давление                           |
| Информация о материале, стакан            | PC                                                       |