

Фильтр из активированного угля MS6N-LFX-1/2-U-Z

№ изделия: 531930

FESTO

Металлический стакан, направление потока: справа налево



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Структура проекта | Фильтр с активированным углем |
| Кожух стакана | Металлический кожух стакана |
| Входное давление 1 | 0 ... 20 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.200 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 0,01 µm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | 1.7.1 по DIN ISO 8573-1 |
| Температура среды | 5 ... 30 °C |
| Остаточное содержание масла | 0,003 mg/m ³ |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 820 g |
| Тип крепления | с принадлежностями Опция Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/2-14 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | NPT1/2-14 |
| Информация о материале, фильтр | Активированный уголь |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевый сплав |