

# Клапан плавного пуска MS6N-DE-1/4-V110-Z

№ изделия: 532044

FESTO

Электрический, для постепенного повышения давления,  
направление потока: справа налево.



## Таблица данных

| Характеристика                            | Значение                                       |
|---|--|
| Функция быстрого выхлопа                  | дресселирующий                                 |
| Тип управления                            | электрический                                  |
| Положение при сборке                      | Любое  |
| Ручное дублирование                       | защелкиваемый<br>Толкающий                     |
| Структура проекта                         | Седло поршня                                   |
| Тип сброса                                | механическая пружина                           |
| Тип пилотного управления                  | С пилотным управлением                         |
| Питание пилотного каскада                 | внешний  |
| Направление потока                        | неревверсивный                                 |
| Функция распределителя                    | 2/2  |
| Индикатор позиции переключения            | с принадлежностями                             |
| Рабочее давление                          | 4 ... 18 bar                                   |
| значение b                                | 0,54   |
| значение C                                | 11,22 l/sbar                                   |
| Стандартный номинальный расход            | 2.700 l/min                                    |
| Характеристики катушки                    | 110V AC  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC  | 2  |
| Температура среды                         | -10 ... 60 °C                                  |
| Температура окружающей среды              | -10 ... 60 °C                                  |
| Вес продукта                              | 680 g  |
| Электрическое подключение                 | Исполнение C                                   |
| Тип крепления                             | с принадлежностями<br>Опция<br>Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1       | NPT1/4-18                                      |
| Пневматическое подключение, канал 2       | NPT1/4-18                                      |
| Замечания по материалу                    | Не содержит медь и тефлон                      |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR  |
| Информация о материале, корпус            | Алюминиевое литье под давление                 |