

Штекер FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

№ изделия: 532219

FESTO

Для DeviceNet, CANopen




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Высота	62 mm
Длина	61 mm
Протокол	CAN
Вес продукта	60 g
Интерфейс Fieldbus	2x 5 подпружиненных клеммы
Прим.относительно fieldbus интерфейса	По контуру "Bus in – bus out"
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 10 mm
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
материал накидной гайки	Латунь
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	NBR