

Смотровая крышка AK-SUB-9/15-B

№ изделия: 533334

FESTO

Для шинных модулей CPX



Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	20 g
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал уплотнений	NBR
Материал крышки	PA
Относительная влажность воздуха	не конденсирующий