

Муфта
EAMC-15-20-5-6
№ изделия: 533707

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	5 mm
Установочный диаметр 2	6 mm
Размер	15
Номинальная длина	20 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,23 kgmm ²
Передаваемый момент	1,5 Nm
Вес продукта	8 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)